


## IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal  
incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<a href="#">1963460000</a>
Tipo	IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645558
Cantidad	10 Pieza

**IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	60.8 g
-----------	--------

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

**Datos generales**

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A	Modo de conexión	TIA-568A
Material de la junta	NBR	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Diámetro del aislante, max.	1.6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°;
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

**Normas generales**

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

**Propiedades eléctricas**

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3bt		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

## Datos técnicos

---


ECLASS 15.0

27-44-03-90

---

## Dibujos

### Dibujo acotado



## IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V05M	Versión
Código	<a href="#">1968930000</a>	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248692125	
Cantidad	10 ST	