


**IE-BS-V04P-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conecotor PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 4, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<a href="#">1963490000</a>
Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Cantidad	10 Pieza

**IE-BS-V04P-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	37.8 g
-----------	--------

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 4, acoplamiento RJ45/RJ45	Material de la junta	NBR
Material capotas	PA UL 94 V0	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

**Normas generales**


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

**Propiedades eléctricas**

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Dibujos****Sección del montaje**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V04P	Versión
Código	<a href="#">1963900000</a>	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248646326	
Cantidad	10 ST	

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

**IE-BS-V04P-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contrapiezas****Sets - RJ45**

Conecotor PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	<a href="#">1963160000</a>	Conecotor RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651665	IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Versión
Código	<a href="#">1271240000</a>	Conecotor RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4050118060027	IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Versión
Código	<a href="#">1963170000</a>	Conecotor RJ45 sin herramienta, Variante 4, protección antidoblado,
GTIN (EAN)	4032248653980	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Versión
Código	<a href="#">1963180000</a>	Conecotor RJ45 crimpado, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653973	11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Versión
Código	<a href="#">1963190000</a>	Conecotor RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado,
GTIN (EAN)	4032248651672	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	1 ST	