


IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 4, acoplamiento RJ45/ RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	1963490000
Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	37.8 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 4, acoplamiento RJ45/RJ45	Material de la junta	NBR
Material capotas	PA UL 94 V0	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°;
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V04P	Versión	
Código	1963900000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Cantidad	10 ST		

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	1857440000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Cantidad	200 ST		

Contrapiezas

Sets - RJ45

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	1963160000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Versión
Código	1271240000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Versión
Código	1963170000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Versión
Código	1963180000	Conector RJ45 crimpado, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Versión
Código	1963190000	Conector RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
Cantidad	1 ST	