


IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	1963500000
Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	4.4 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A	Modo de conexión	TIA-568A
Material de la junta	NBR	Material capotas	PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, max.	1.6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3bt		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V04P	Versión	
Código	1963900000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Cantidad	10 ST		

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	1857440000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Cantidad	200 ST		

Contrapiezas

Sets - RJ45

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	1963160000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Versión
Código	1271240000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Versión
Código	1963170000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Versión
Código	1963180000	Conector RJ45 crimpado, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Versión
Código	1963190000	Conector RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
Cantidad	1 ST	