

IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal
incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 5, acoplamiento RJ45/ RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	1963510000
Tipo	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	60 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 5, acoplamiento RJ45/RJ45	Material de la junta	NBR
Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos

Dibujo acotado



Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V05M	Versión	
Código	1968930000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248692 125		
Cantidad	10 ST		