

IE-BH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) de plástico, carcasa vacía

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa vacía, Base, Variante 4 según IEC 61076-3-106, IP67
Código	1963520000
Tipo	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Cantidad	10 Pieza

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	28.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1299 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1.4961 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	10 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color	otros	Material capotas	PA UL 94 V0
Tipo de montaje	4 Herramientas para atornillar, Tuerca central	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		


Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	------------------------	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo




Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V04P	Versión	
Código	1963900000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Cantidad	10 ST		

RJ45



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión	
Código	1963840000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B	
GTIN (EAN)	4032248651894		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión	
Código	1963830000	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248646159		
Cantidad	10 ST		

LWL-SC



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var. 1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Versión	
Código	1962870000	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Monomodo	
GTIN (EAN)	4032248645060		
Cantidad	10 ST		

LWL-LC




Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-LCD-SM-C	Versión	
Código	1962880000	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Monomodo	
GTIN (EAN)	4032248645077		
Cantidad	10 ST		

RJ45



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión	
Código	1962850000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A	
GTIN (EAN)	4032248645053		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versión	
Código	1962840000	Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento	
GTIN (EAN)	4032248645046		
Cantidad	10 ST		

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

USB

Insertos USB para FrontCom®



Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-USB-A	Versión	
Código	1019570000	Conector USB, Conector para base, tipo A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
Cantidad	1 ST		

LWL-SC

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14




Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Versión	
Código	1964430000	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo	
GTIN (EAN)	4032248649044		
Cantidad	10 ST		

LWL-LC

Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14



Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C	Versión	
Código	1964420000	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Multimodo	
GTIN (EAN)	4032248649037		
Cantidad	10 ST		

IE-BH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Hybrid


Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14



Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-HYB-10P	Versión	
Código	1069010000		Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versión	
Código	1096150000		Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114		
Cantidad	300 ST		

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	1857440000		ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo
GTIN (EAN)	4032248402731		
Cantidad	200 ST		