


## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Brida RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Código     | <a href="#">1963730000</a>  |
| Tipo       | IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B  |
| GTIN (EAN) | 4032248646050   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 31.5 g

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C  
 Temperatura de colocación

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

|   |                           |                              |  |
|---|---------------------------|------------------------------|--|
| Conexión 1  | RJ45                      | Conexión 2                   | IDC                                    |
| Descripción del artículo                          | Variante 4, IDC, PROFINET | Modo de conexión             | PROFINET                               |
| Material de la junta                              | NBR                       | Material capotas             | PA UL 94 V0                            |
| Diámetro del aislante, max.                       | 1.6 mm                    | Categoría                    | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Superficie de contacto                            | Oro sobre níquel          | Diámetro del cable, rígido   | 0.4...0.64 mm                          |
| Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)   | AWG 24...AWG 22           | Diámetro del cable, flexible | 0.48...0.76 mm                         |
| Sección de conexión del conductor, flexible (AWG) | AWG 26...AWG 22           | Apantallamiento              | Caja envolvente de 360°;               |
| Tipo de protección                                | IP67                      | Ciclos de enchufado          | 750                                    |

#### Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1

#### Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado  $\geq 1500$  V AC/DC Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto  $\geq 1000$  V AC/DC  
 PoE / PoE+ conforme a la norma IEEE 802.3bt

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

### Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo




Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                             |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Tipo       | IE-BP-V04P                 | Versión                     |  |
| Código     | <a href="#">1963900000</a> | Base ,96 tapa de protección |  |
| GTIN (EAN) | 4032248646326              |                             |  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                             |  |

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | ESG 9/11 K MC NE WS        | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |  |  |
| Cantidad   | 200 ST                     |  |  |

#### Sets - RJ45

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | IE-PS-V04P-RJ45-FH         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1963160000</a> | Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                         |
| GTIN (EAN) | 4032248651665              |   |
| Cantidad   | 10 ST                      |   |
| Tipo       | IE-PS-V04P-RJ45-FH-B       | Versión   |
| Código     | <a href="#">1271240000</a> | Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                         |
| GTIN (EAN) | 4050118060027              |   |
| Cantidad   | 10 ST                      |   |
| Tipo       | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP      | Versión   |
| Código     | <a href="#">1963170000</a> | Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN) | 4032248653980              |   |
| Cantidad   | 10 ST                      |   |
| Tipo       | IE-PS-V04P-RJ45-TH         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1963180000</a> | Conector RJ45 crimpado, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                                |
| GTIN (EAN) | 4032248653973              |   |
| Cantidad   | 10 ST                      |   |
| Tipo       | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP      | Versión   |
| Código     | <a href="#">1963190000</a> | Conector RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)        |
| GTIN (EAN) | 4032248651672              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |