

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<u>1963730000</u>
Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Peso neto	31.5 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Datos generales			
Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo Material de la junta	Variante 4, IDC, PROFINET NBR	Modo de conexión Material capotas	PROFINET PA UL 94 VO
Diámetro del aislante, max.	1.6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0.40.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0.480.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26AWG 22	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Normas generales			
Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51		
Propiedades eléctricas			
Desirate de la compile de la c	> 1F00 V AC /DC	Desirate des	> 1000 V 40 /D0
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3bt		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-03-90 27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ELIASS 1311	∠ / -44- U3-∀U	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



10 ST

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

 Tipo
 IE-BP-V04P
 Versión

 Código
 1963900000
 Base ,96 tapa de protección

 GTIN (EAN)
 4032248646326

Sin imprimir

Cantidad



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	1857440000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

Fecha de creación 06.11.2025 10:22:37 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

Sets - RJ45

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	<u>1963160000</u>	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651665	IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Versión
Código	1271240000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4050118060027	IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Versión
Código	<u>1963170000</u>	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, protección antidoblado,
GTIN (EAN)	4032248653980	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Versión
Código	<u>1963180000</u>	Conector RJ45 crimpado, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653973	11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Versión
Código	1963190000	Conector RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado,
GTIN (EAN)	4032248651672	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	1 ST	

Versión del catálogo / Dibujos 5