



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Versión	Tapa de protección para capota
Código	<a href="#">1963890000</a>
Tipo	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Cantidad	10 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	46.7	Profundidad (pulgadas)	1.8386 inch
Peso neto	5 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio	-40 °C...70
-------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 VO	Tipo de montaje	Solo uso interior
Tipo de protección	IP67		

**Normas generales**

N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------------------	---------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		



## IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

