

THM MT30X 15/5.1 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 5.08 x 15 mm, amarillo
Código	1964130000
Tipo	THM MT30X 15/5.1 GE
GTIN (EAN)	4032248647217
Cantidad	1 Pieza

THM MT30X 15/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	5.08 mm	Altura (pulgadas)	0.2 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	80 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Acrílico	
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	
Versión	autoadhesivo, libre de halógenos	
Anchura	15 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	No	
Material básico	Poliéster	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	
Unidades por rollo	10000	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM MT30X 15/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



THM MT30X 15/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	