


IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

Datos generales para pedido

Versión	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo
Código	1964430000
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Cantidad	10 Pieza

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura	13.2 mm	Altura (pulgadas)	0.5197 inch
Anchura	15.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.6142 inch
Peso neto	1.1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
 Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Descripción del artículo	Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo	Color	otros
Material capotas	PA	Tipo de protección	IP67 con carcasa
Ciclos de enchufado	1000	Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14
Tipo de fibra	Multimodo, POF	Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB
Conexión 1	SC	Conexión 2	SCRJ
Pérdida de retorno	≥ 30 dB		

Normas generales

Conector norma IEC 61754-4, IEC 61754-24

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Dibujo acotado

