

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1 conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

| Versión | Brida para fibra óptica, IP67, Variante 1, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC, Multimodo |
|------------|--|
| Código | <u>1964450000</u> |
| Tipo | IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248649068 |
| Cantidad | 10 Pieza |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Multimodo

≥ 30 dB

SC

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

| ROHS | Conformidad | | | |
|--|---|-------------------------|-------------|--|
| Dimensiones y pesos | | | | |
| | | | | |
| Profundidad | 36.6 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.4409 inch | |
| Altura | 32 mm | Altura (pulgadas) | 1.2598 inch | |
| Anchura | 32 mm | Anchura (pulgadas) | 1.2598 inch | |
| Peso neto | 6.05 g | | | |
| Temperaturas | | | | |
| Temperatura de almacenamiento | | Temperatura de servicio | -40 °C70 °C | |
| Temperatura de colocación | | | | |
| Conformidad medioambienta | del producto | | | |
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención | | | |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c | | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 | | | |
| SCIP | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18 | | | |
| Datos generales | | | | |
| | | | | |
| Descripción del artículo | Variante 1, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC | Color | otros | |
| Material capotas | Fundición inyectada de | Tipo de protección | IP67 | |

Normas generales

Atenuación por inserción

Ciclos de enchufado

Conexión 2

| Conector norma | IEC 61076-3-106 Var. | |
|----------------|----------------------|--|
| | 1, IEC 61754-4, IEC | |
| | 61754-24 | |

zinc 500

≤ 0,4 dB

SCRJ

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC000752 | ETIM 7.0 | EC000752 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 |

Tipo de fibra

Pérdida de retorno

Conexión 1

Fecha de creación 07.11.2025 10:37:28 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

| Гіро | IE-BP-V01P | Versión |
|--------|-------------------|---------|
| Código | <u>1965700000</u> | Base,96 |

GTIN (EAN) 4032248653928

Cantidad 10 ST

Base ,96 tapa de protección

Versión del catálogo / Dibujos 4