

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector SC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 4, acopla- miento con SCRJ sobre 2*SC, Multimodo, POF
Código	<u>1964470000</u>
Tipo	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
Cantidad	10 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
nomologaciones			
ROHS	Conformidad		
110113	Comormidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	48.3 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9016 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1.4961 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	3.25 g		
Temperaturas			,
Tanananatura da almanananaianta		Tamamanatuwa da aamiisia	-40 °C70 °C
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación		Temperatura de servicio	-40 C/0 C
Conformidad medioambient	al del producto		
Comoninada medicambiena	ar der producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	a Conforme sin exención		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Datos generales			,
Descripción del artículo	Variante 4, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC	Color	otros
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Multimodo, POF
Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Conexión 1	SC
Conexión 2	SCRJ	Pérdida de retorno	≥ 30 dB
Normas generales			
Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752 EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



10 ST

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

 Tipo
 IE-BP-V04P
 Versión

 Código
 1963900000
 Base ,96 tapa de protección

 GTIN (EAN)
 4032248646326

Sin imprimir

Cantidad



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<u>1857440000</u>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

Fecha de creación 28.10.2025 11:19:28 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4