

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Versión para conector HDC / Rockstar Var.5 según IEC 61076-3-106 de metal

Datos generales para pedido

| Versión | Toma de enchufe, IP67, Variante 5, 2 puertos, recto |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Código | <u>1966290000</u> |
| Tipo | IE-OM-V05M-K21-2S |
| GTIN (EAN) | 4032248658480 |
| Cantidad | 1 Pieza |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-03-18

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| ROHS | Conformidad | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Dimensiones y pesos | | | |
| | | | |
| Profundidad | 57 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.2441 inch |
| Anchura | 136 mm | Anchura (pulgadas) | 5.3543 inch |
| Longitud | 125 mm | Longitud (pulgadas) | 4.9212 inch |
| Peso neto | 643 g | | |
| Temperaturas | | | |
| Temperatura de almacenamiento | | Temperatura de servicio | -40 °C70 °C |
| Temperatura de colocación | | Tomperatura de servicio | -40 070 0 |
| Temperatura de colocación | | | <u> </u> |
| Conformidad medioambiental | del producto | | |
| | | | |
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención | | |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | | |
| SCIP | 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725 | | |
| Datos generales | | | |
| | | | AL 0: 40 |
| Color | gris | Material capotas | AL-Si 12 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre el suelo, Montaje en pared | Tipo de protección | IP67 |
| Ciclos de enchufado | 750 | | , |
| Normas generales | | | |
| Conector norma | IEC 61076-3-106 Var. 5 | | |
| | | | 1 |
| Clasificaciones | | | |
| ETIM 7.0 | EC002597 | ETIM 8.0 | EC002597 |
| ETIM 9.0 | EC002597 | ETIM 10.0 | EC002597 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-03-18 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-18 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-18 |
| LOD 100 11.0 | | | |

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 14.0

27-44-03-18

27-44-03-18




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

RJ45



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-B | Versión |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Código | <u>1963840000</u> | Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-P | Versión |
| Código | <u>1963830000</u> | Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-A | Versión |
| Código | <u>1962850000</u> | Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Cantidad | 10 ST | |

Sets - RJ45



Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

| Tipo | IE-PS-V05M-RJ45-FH | Versión |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Código | <u>1963200000</u> | Conector RJ45 sin herramienta, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/ |
| GTIN (EAN) | 4032248651689 | IEC 11801 2010) |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-PS-V05M-A-RJ45-FH | Versión |
| Código | 1077300000 | Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 |
| GTIN (EAN) | 4032248834914 | 2010) |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-PS-V05M-RJ45-TH | Versión |
| Código | <u>1963110000</u> | Conector RJ45 crimpado, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248651610 | 11801 2010) |
| Cantidad | 10 ST | |
| | | |

Versión del catálogo / Dibujos 4