



Similar a la ilustración

Toma de conexión, versión para conector de bayoneta  
Var.1 según IEC 61076-3-106 de metal

### Datos generales para pedido

Versión	Toma de enchufe, IP67, Variante 1, 2 puertos, recto
Código	<a href="#">1966330000</a>
Tipo	IE-OM-V01M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658527
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	57 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	136 mm	Anchura (pulgadas)	5.3543 inch
Longitud	125 mm	Longitud (pulgadas)	4.9212 inch
Peso neto	652 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
------------	---

SCIP	74752bdc-c0a4-41dd-a979-ef8be67f4a3b
------	--------------------------------------

**Datos generales**

Color	gris	Material capotas	AL-Si 12
Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, Montaje en pared	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

**Normas generales**


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------	------------------------

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

## Dibujos

### Dibujo acotado



### Dibujo



**IE-OM-V01M-K21-2S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	<a href="#">1963840000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	<a href="#">1963830000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	<a href="#">1962850000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	

**Sets - RJ45**

Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Versión
Código	<a href="#">1963120000</a>	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651627	(ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	