

DGSB IP30 D0 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Las soluciones de cableado inteligentes permiten ahorrar tiempo y dinero.

El sistema modular FieldPower® contiene la solución adecuada para cada tarea de cableado.

Aislamientos plegables para el uso de cables prefabricados

Aislamientos disponibles con tuercas de conexión M16 y M20 Posibilidad de integrar dispositivos de operación y señalización en el aislamiento

Datos generales para pedido

Versión	Aplicación del cierre Field Power®, Junta en blanco, IP30, con la caja correspondiente, TPE-U
Código	1967600000
Tipo	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Cantidad	10 Pieza

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	3.15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.124 inch
Altura	23.51 mm	Altura (pulgadas)	0.9256 inch
Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1.378 inch
Peso neto	1.6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...55 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...55 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Material básico	TPE-U	Silicona	No
Color	gris	Diseño	Junta en blanco
Tipo de protección	IP30, con la caja correspondiente	Posición de montaje, instrucciones de montaje	en la ranura de sellado FieldPower® IP30

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		