

## DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Las soluciones de cableado inteligentes permiten ahorrar tiempo y dinero.

El sistema modular FieldPower® contiene la solución adecuada para cada tarea de cableado.

Aislamientos plegables para el uso de cables prefabricados

Aislamientos disponibles con tuercas de conexión M16 y M20  
Posibilidad de integrar dispositivos de operación y señalización en el aislamiento

### Datos generales para pedido

Versión	Aplicación del cierre Field Power®, Junta en blanco, IP30, con la caja correspondiente, TPE-U
Código	<a href="#">1967600000</a>
Tipo	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	3.15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.124 inch
Altura	23.51 mm	Altura (pulgadas)	0.9256 inch
Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1.378 inch
Peso neto	1.6 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...55 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...55 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Material básico	TPE-U	Silicona	No
Color	gris	Diseño	Junta en blanco
Tipo de protección	IP30, con la caja correspondiente	Posición de montaje, instrucciones de montaje	en la ranura de sellado FieldPower® IP30

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		