

IE-PS-ST-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conecotor de fibra óptica ST según IEC 61754-2 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor de fibra óptica, Conecotor ST, Multimodo, IP20
Código	1968150000
Tipo	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	47 mm	Profundidad (pulgadas)	1.8504 inch
Altura	9.6 mm	Altura (pulgadas)	0.378 inch
Anchura	9.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.378 inch
Peso neto	3.52 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...90 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Temperatura de colocación			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
------	--------------------------------------

Datos generales

Material manguito con protección antidoblado	TPE	Descripción del artículo	Conejero ST, Multimodo
Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Diámetro de la funda, max.	3.2 mm	Diámetro de la funda, min.	2.6 mm
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	1000
Tipo de fibra	GOF, Multimodo	Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB
Conexión 1	ST	Conexión 2	encolado, prensado, pulido
Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N	Pérdida de retorno	≥ 30 dB
Material manguito	Zirconia	Material tapa protectora del polvo	TPE
Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado		

Normas generales

Conejero norma	IEC 61754-2
----------------	-------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**...para conectores de fibra óptica SC, ST y LC****GOF**

- Para conectores de fibra óptica SC/ST, IP 20 e IP67
- Para conectores de fibra óptica LC e IP 67

POF

- Para conectores de fibra óptica de polímero SC/ST, IP20 e IP67
- Para conectores SC/ST e IP67 para cable de fibra óptica, Profinet, móvil

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CT-SC-GOF	Versión
Código	9205320000	Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4032248725458	
Cantidad	1 ST	

Tijeras

Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

Datos generales para pedido

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versión
Código	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Cantidad	1 ST	