

SCREWTY M23



El accesorio Screwty® es compatible con los conectores redondos M23 personalizables y con los conectores redondos M23 sobremoldeados, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de $26,2 \pm 0,3$ mm. El par de apriete es de 2-2,5 Nm.

Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Código	1981560000
Tipo	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Bolsa de plástico

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	20.24 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Destornilladores y llaves

Rosca de conexión	M23	Tamaño	26.2 mm
-------------------	-----	--------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		