



Los robustos marcos del módulo CR10 están disponibles en policarbonato y en fundición inyectada de cinc. Los marcos están diseñados de forma que se pueden instalar 3 módulos individuales o los correspondientes módulos dobles. Los marcos CR10 están diseñados para carcasas del grupo 4.

### Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Marcos ConCept
Código	<a href="#">1983860000</a>
Tipo	HDC CFM 10 3F
GTIN (EAN)	4032248688999
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

### Dimensiones y pesos

Profundidad	64 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5197 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	76.88 g		

### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Módulos neumáticos ConCept

Color gris plata

### Datos generales

Tamaño de instalación	4	Color	gris plata
Tipo	Hembra	Material básico	Fundición inyectada de cinc
Serie	Marcos ConCept	Sin halógenos	false
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí	BG	4

### Dimensiones

Anchura	34 mm	Longitud, base	64 mm
Altura conector hembra	35 mm		

### Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo	Par de apriete, máx. PE en un lado	1.5 Nm
Par de apriete mín. PE en un lado	0.5 Nm		

### Versión

Tamaño de instalación	4	Material básico	Fundición inyectada de cinc
BG	4		

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC CFM 10 3F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramienta para soltar módulos



Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos así como herramientas especiales para conductores de fibra óptica.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC-DW-MOD	Versión	
Código	<a href="#">1688200000</a>	Herramienta otros, Herramienta para extraer contactos	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Cantidad	1 ST		

### Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	<a href="#">9008390000</a>	Destornillador, Destornillador	
GTIN (EAN)	4032248056354		
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	<a href="#">9008330000</a>	Destornillador, Destornillador	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Cantidad	1 ST		