

HDC CFM 24 7M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los robustos marcos del módulo CR24 están disponibles en policarbonato y en fundición inyectada de cinc. Los marcos están diseñados de forma que se pueden instalar 7 módulos individuales o los correspondientes módulos dobles. Los marcos CR24 están diseñados para carcasa del grupo 8.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Marcos ConCept
Código	1983890000
Tipo	HDC CFM 24 7M
GTIN (EAN)	4032248689026
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad	110 mm	Profundidad (pulgadas)	4.3307 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	120 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Módulos neumáticos ConCept

Color	gris plata
-------	------------

Datos generales

Tamaño de instalación	8	Color	gris plata
Tipo	Macho	Material básico	Fundición inyectada de cinc
Serie	Marcos ConCept	Sin halógenos	false
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí	BG	8

Dimensiones

Anchura	34 mm	Longitud, base	111 mm
Altura conector	35 mm		

Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo	Par de apriete, máx. PE en un lado	1.5 Nm
Par de apriete mín. PE en un lado	0.5 Nm		

Versión

Tamaño de instalación	8	Material básico	Fundición inyectada de cinc
BG	8		

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC CFM 24 7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios**Herramienta para soltar módulos**

Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos así como herramientas especiales para conductores de fibra óptica.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC-DW-MOD	Versión
Código	1688200000	Herramienta otros, Herramienta para extraer contactos
GTIN (EAN)	4008190857189	
Cantidad	1 ST	

Destornillador de pala plana

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión
Código	9008390000	Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN)	4032248056354	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión
Código	9008330000	Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN)	4032248056286	
Cantidad	1 ST	