

**Cables IE confeccionados****Datos generales para pedido**

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Versión | Cable USB, USB A, USB A, PVC, 1.5 m |
| Código | 1993550015 |
| Tipo | IE-USB-A-A-1.5M |
| GTIN (EAN) | 4050118378573 |
| Cantidad | 1 Pieza |

IE-USB-A-A-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|--------------|
| Longitud | 1.5 m | Longitud (pulgadas) | 59.0551 inch |
| Peso neto | 52 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -15 °C...80 |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos técnicos del cable

| | |
|------------------------|-------|
| Color de revestimiento | negro |
|------------------------|-------|

Datos técnicos generales

| | |
|------------------------|------------------|
| Superficie de contacto | Oro sobre níquel |
|------------------------|------------------|

Conecotor derecho

| | |
|-----------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
|-----------------------------|---|

Conecotor izquierdo

| | |
|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión izquierda | USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
|-------------------------------|---|

Montaje del cable

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Diámetro de la funda | 4.5 mm | Color de revestimiento | negro |
| Sección | 2*AWG28 + 2*AWG24 | Diámetro de la funda, max. | 4.7 mm |
| Diámetro de la funda, min. | 4.3 mm | Material del revestimiento | PVC |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |