



Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
Código	1993550015
Tipo	IE-USB-A-A-1.5M
GTIN (EAN)	4050118378573
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	1.5 m	Longitud (pulgadas)	59.0551 inch
Peso neto	52 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-15 °C...80
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento negro

Datos técnicos generales

Superficie de contacto Oro sobre níquel

Conector derecho

Clavija de conexión derecha USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Montaje del cable

Diámetro de la funda	4.5 mm	Color de revestimiento	negro
Sección	2*AWG28 + 2*AWG24	Diámetro de la funda, max.	4.7 mm
Diámetro de la funda, min.	4.3 mm	Material del revestimiento	PVC

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		