

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Versión	150mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
Código	<a href="#">1994540000</a>
Tipo	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	12 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	129 g		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal		150 mm <sup>2</sup>

#### Descripción de contacto

Sección máx. AWG	5/0	Sección mín. AWG	5/0
Zona de prensado, max.	150 mm <sup>2</sup>		

#### Matrices de prensado

Valor característico	22	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de cobre	150	Anchura de prensado en mm	5

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión	
Código	<a href="#">1500830000</a>	Herramienta para prensar, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada	
GTIN (EAN)	4050118309317	hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes,	
Cantidad	1 ST	Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval	

### 150 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-150	Versión	
Código	<a href="#">1495700000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305333		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M10/-150	Versión	
Código	<a href="#">1495710000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305159		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M12/-150	Versión	
Código	<a href="#">1495720000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305296		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M14/-150	Versión	
Código	<a href="#">1495810000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305500		
Cantidad	25 ST		

### Accesorios

Tipo	KRN-M16/-150	Versión
Código	<a href="#">1495730000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versión
Código	<a href="#">1495740000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494440000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494940000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494950000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494970000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494490000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versión
Código	<a href="#">1494500000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494510000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494520000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494530000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496430000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496440000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Cantidad	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KWN-M12/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496450000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496470000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496480000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-150	Versión
Código	<a href="#">1498290000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-150	Versión
Código	<a href="#">1498310000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-150	Versión
Código	<a href="#">1498320000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-150	Versión
Código	<a href="#">1498580000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-150	Versión
Código	<a href="#">1498330000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-150	Versión
Código	<a href="#">1498340000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497790000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497810000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497820000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497830000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Cantidad	25 ST	

### Accesorios

Tipo	KWPN-M20/150 90	Versión	
Código	<a href="#">1496680000</a>	Terminale planos,150 mm²	
GTIN (EAN)	4050118306088		
Cantidad	25 ST		
Tipo	VPN/-150	Versión	
Código	<a href="#">1498710000</a>	Terminale planos,150 mm²,150 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118308129		
Cantidad	25 ST		
Tipo	VPLN/-150	Versión	
Código	<a href="#">1492970000</a>	Terminale planos,150 mm²,150 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118302912		
Cantidad	50 ST		