**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	150mm ² , Cirmpado WM
Código	1994550000
Tipo	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
Cantidad	1 Pieza

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	12 mm
Altura	60 mm
Anchura	30 mm
Peso neto	2.75 g

Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura (pulgadas)	1.1811 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal

150 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	5/0
Zona de prensado, max.	150 mm ²

Sección mín. AWG	5/0
------------------	-----

Matrices de prensado

Anchura de prensado	5 mm
Anchura de prensado en mm	5

Sección de conexión crimpada de cobre 150

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Accesorios**Herramientas**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión
Código	1500830000	Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118309317	hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes,
Cantidad	1 ST	Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval

150 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-150 S	Versión
Código	1494440000	Terminale planos,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versión
Código	1494940000	Terminale planos,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versión
Código	1494950000	Terminale planos,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versión
Código	1494970000	Terminale planos,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Cantidad	10 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M8/-150 90	Versión
Código	1494490000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versión
Código	1494500000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versión
Código	1494510000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versión
Código	1494520000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versión
Código	1494530000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versión
Código	1496430000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versión
Código	1496440000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 45	Versión
Código	1496450000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versión
Código	1496470000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versión
Código	1496480000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-150	Versión
Código	1498290000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-150	Versión
Código	1498310000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-150	Versión
Código	1498320000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Cantidad	25 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M14/-150	Versión
Código	1498580000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-150	Versión
Código	1498330000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-150	Versión
Código	1498340000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versión
Código	1497790000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versión
Código	1497810000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versión
Código	1497820000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versión
Código	1497830000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versión
Código	1496680000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-150	Versión
Código	1498710000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308129	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-150	Versión
Código	1492970000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302912	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KRN-M8/-150	Versión
Código	1495700000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-150	Versión
Código	1495710000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-150	Versión
Código	1495720000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Cantidad	25 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M14/-150	Versión
Código	1495810000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-150	Versión
Código	1495730000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versión
Código	1495740000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Cantidad	25 ST	