

## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

### Datos generales para pedido

Versión	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Código	<a href="#">1995860000</a>
Tipo	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Cantidad	50 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E344862

### Dimensiones y pesos

Longitud	16.5 mm	Longitud (pulgadas)	0.6496 inch
Peso neto	0.34 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Ajustes relacionados con la Herramienta para prensar SAI M23

Ajustes de la herramienta para prensar SAI M23	Herramienta para prensar	2	
	Ajuste del posicionador	2	
	Contacto crimpado	Conector hembra de crimpado señal 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Sección del conductor	0.08 mm <sup>2</sup>
		Ajuste de la matriz de prensado	0.75
	Sección del conductor	0.14 mm <sup>2</sup>	
		Ajuste de la matriz de prensado	0.78
	Sección del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>	
		Ajuste de la matriz de prensado	0.82
	Sección del conductor	0.34 mm <sup>2</sup>	
Ajuste de la matriz de prensado		0.86	
Sección del conductor	0.56 mm <sup>2</sup>		
	Ajuste de la matriz de prensado	0.9	


### Datos técnicos conectores de libre configuración

Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Resistencia del aislamiento	> 1010 Ω	Material de contacto	Aleación de cobre y cinc
Sección de conexión del conductor, max.	0.56 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Ciclos de enchufado	> 1000	Género del contacto	Hembra

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Dibujo**



## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### ... para M23



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Versión	
Código	<a href="#">1203840000</a>	Herramienta de prensado para contactos de señal y alimentación, 4-	
GTIN (EAN)	4032248986934	Indent-Crimp	
Cantidad	1 ST		
Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Versión	
Código	<a href="#">1203960000</a>	Herramienta de prensado para contactos de señales, 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4050118000764		
Cantidad	1 ST		