

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-------------------------------------------|
| Versión | FrontCom, Placa conectora, no apantallado |
| Código | 2003370000 |
| Tipo | IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9 |
| GTIN (EAN) | 4050118387322 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E223801 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|----------|---------------------|-------------|
| Altura | 23 mm | Altura (pulgadas) | 0.9055 inch |
| Anchura | 116.5 mm | Anchura (pulgadas) | 4.5866 inch |
| Longitud | 90.5 mm | Longitud (pulgadas) | 3.563 inch |
| Peso neto | 141.78 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -35 °C...66 °C |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

Conductores embornables

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Longitud de desaislado | 9 mm |
| Tipo de conexión | |
| Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular | mín. máx. |
| Sección de conexión del conductor, rígido | mín. máx. |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular | mín. máx. |
| Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular | ... |
| Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular | ... |
| Sección de conexión del conductor, rígido | 1.5 ... 4 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular | 1.5 ... 2.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular | 1.5 ... 2.5 mm ² |

Conectores

| | | | |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Insertar GFCI /2 x alimentación US prefabricado | 1 | Fusible insertable | 1 |
| Conecotor, datos | 2 | Conecotor Sub-D 9 polos / VGA / HDMI | 1 |

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos generales**

| | | | |
|------------------|---------------------------------|----------|------------------|
| Tipo de producto | Placa conectora, no apantallado | Material | Policarbonato PC |
|------------------|---------------------------------|----------|------------------|

Normas generales

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|------------------|
| Núm. de certificación (cURus) | E223801 | Núm. de certificación (CSA) | 2000039-80039714 |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|------------------|

Propiedades eléctricas

| | | | |
|-----------------|----|---------------------|-------|
| Tipo de tensión | AC | Tensión de servicio | 125 V |
|-----------------|----|---------------------|-------|

Datos técnicos


| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Tipo de tensión | AC | Tensión de servicio | 125 V |
| Corriente nominal | 20 A | Indicador de servicio | LED rojo |
| Color de carcasa | gris | Nivel de amplificador, máx. | 6 mA |
| Auto-test | automáticamente cada 3 segundos | Salida US con protección GFCI | 2 piezas |
| Nivel de amplificador, mín. | 4 mA | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Dibujos

Dibujo acotado



IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-A | Versión |
| Código | 1962850000 | Conecotor hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-B | Versión |
| Código | 1963840000 | Conecotor hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-P | Versión |
| Código | 1963830000 | Conecotor hembra RJ45, Conector para base, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-C | Versión |
| Código | 1962840000 | Conecotor hembra RJ45, Juego de bridás acoplamiento |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Cantidad | 10 ST | |

USB

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo | IE-BI-USB-A | Versión |
| Código | 1019570000 | Conecotor USB, Conector para base, tipo A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-BI-USB-AB | Versión |
| Código | 1131380000 | Conecotor USB, Conector para base, tipo AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| Cantidad | 1 ST | |

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo | IE-BI-USB-3.0-A | Versión |
| Código | 1487920000 | Conector USB, Conector para base, tipo A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Fusible



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo | IE-FCI-PWCB-3A | Versión |
| Código | 1543690000 | FrontCom, Fusible, Conector para fusible |
| GTIN (EAN) | 4050118348859 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | IE-FCI-D9-FF | Versión |
| Código | 1450840000 | FrontCom, Conector de señal Sub-D, 9 polos, Hembra / hembra |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-FCI-D9-FM | Versión |
| Código | 1450850000 | FrontCom, Conector de señal Sub-D, 9 polos, Conector macho, Conector hembra |
| GTIN (EAN) | 4050118255713 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-FCI-D9-FS | Versión |
| Código | 1450870000 | FrontCom, Conector de señal Sub-D, 9 polos, Conector hembra / conexión por soldadura |
| GTIN (EAN) | 4050118255393 | |
| Cantidad | 1 ST | |

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Señal - VGA, HDMI, DP




FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo | IE-FCI-HD15-FF | Versión |
| Código | 1556290000 | FrontCom, Acoplador VGA, Conector de señal VGA/HD15, Hembra / |
| GTIN (EAN) | 4050118369755 | hembra |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-FCI-HDMI-FF | Versión |
| Código | 2003390000 | FrontCom, Acoplador HDMI, Conector HDMI, Hembra / hembra |
| GTIN (EAN) | 4050118387414 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente


Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Versión |
| Código | 1736181044 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | enchufable |
| Cantidad | 200 ST | |

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | SDS 0.4X2.5X75 | Versión |
| Código | 9009030000 | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Accesorios para FrontCom Vario



Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo | IE-FC-DFM-PWPC | Versión |
| Código | 2971460000 | FrontCom, Protección contra contacto, Doble marco |
| GTIN (EAN) | 4099986791541 | |
| Cantidad | 1 ST | |