

ESG 6/17 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Larga vida útil garantizada: ESG**

Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura.

Ventajas de MultiMark

- "Distintos materiales para diferentes requisitos"
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Versión | ESG, Señalizadores de dispositivos, 6 x 17 mm, blanco |
| Código | 2005100000 |
| Tipo | ESG 6/17 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 |
| Cantidad | 3000 Pieza |

ESG 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0039 inch |
| Altura | 6 mm | Altura (pulgadas) | 0.2362 inch |
| Anchura | 17 mm | Anchura (pulgadas) | 0.6693 inch |
| Peso neto | 0.04 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C |
|----------------------------------|--------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
|----------------------------------------|-----------------------|

RoHS

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Adhesivos | Adhesivo de acrilato | |
| Versión | autoadhesivo, libre de halógenos | |
| Anchura | 17 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 120 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | blanco | |
| Halógenos | No | |
| Material básico | Poliéster | |
| Caracteres impresos | sin | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega Número de señalizadores por combinación | Carrete de etiquetas 3000 |
| Homologación según UL 969 | Sí | |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label reel = 3000 Device markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C | |
| Unidades por rollo | 3000 | |

Señalizadores de dispositivos

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

ESG 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



ESG 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versión |
| Código | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Cantidad | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versión |
| Código | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Cantidad | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Cantidad | 1 ST | |