

**Larga vida útil garantizada: ESG**

Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura.

**Ventajas de MultiMark**

- "Distintos materiales para diferentes requisitos"
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | ESG, Señalizadores de dispositivos, 6 x 17 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">2005110000</a>                              |
| Tipo       | ESG 6/17 MM GE  |
| GTIN (EAN) | 4050118390827   |
| Cantidad   | 3000 Pieza  |

**ESG 6/17 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0039 inch |
| Altura      | 6 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.2362 inch |
| Anchura     | 17 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.6693 inch |
| Peso neto   | 0.04 g |                        |             |

**Temperaturas**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C |
|----------------------------------|--------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
|--|-----------------------|

RoHS

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

**Datos generales**

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Adhesivos                                      | Adhesivo de acrilato   |                              |
| Versión  | autoadhesivo, libre de halógenos                                   |                              |
| Anchura  | 17 mm  |                              |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0  |                              |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 120 °C   |                              |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C   |                              |
| Color  | amarillo   |                              |
| Halógenos                                      | No   |                              |
| Material básico                                | Poliéster  |                              |
| Caracteres impresos                            | sin  |                              |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega<br>Número de señalizadores por combinación        | Carrete de etiquetas<br>3000 |
| Homologación según UL 969                      | Sí   |                              |
| Impresora compatible                           | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                              |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Label reel = 3000 Device markers                                 |                              |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...120 °C   |                              |
| Unidades por rollo                             | 3000   |                              |

**Señalizadores de dispositivos**

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**



## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión    |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |