

### Larga vida útil garantizada: ESG

Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura.

### Ventajas de MultiMark

- “Distintos materiales para diferentes requisitos”
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

### Datos generales para pedido

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Versión    | ESG, Señalizadores de dispositivos, 6 x 17 mm, gris |
| Código     | <a href="#">2005120000</a>                          |
| Tipo       | ESG 6/17 MM GR                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118390742                                       |
| Cantidad   | 3000 Pieza                                          |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0039 inch |
| Altura      | 6 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.2362 inch |
| Anchura     | 17 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.6693 inch |
| Peso neto   | 0.04 g |                        |             |

### Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos generales

|                                                |                                                                    |                      |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Adhesivos                                      | Adhesivo de acrilato                                               |                      |  |
| Versión                                        | autoadhesivo, libre de halógenos                                   |                      |  |
| Anchura                                        | 17 mm                                                              |                      |  |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0                                                                |                      |  |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 120 °C                                                             |                      |  |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                                                             |                      |  |
| Color                                          | gris                                                               |                      |  |
| Halógenos                                      | No                                                                 |                      |  |
| Material básico                                | Poliéster                                                          |                      |  |
| Caracteres impresos                            | sin                                                                |                      |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                                                   | Carrete de etiquetas |  |
|                                                | Número de señalizadores por combinación                            | 3000                 |  |
| Homologación según UL 969                      | Sí                                                                 |                      |  |
| Impresora compatible                           | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                      |  |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Label reel = 3000 Device markers                                 |                      |  |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...120 °C                                                       |                      |  |
| Unidades por rollo                             | 3000                                                               |                      |  |

### Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**



### Accesorios

#### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

#### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

#### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |