

## TM-I 12 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Fiabilidad del proceso: TM-I

Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente dentro de los manguitos transparentes tipo TM. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los conductores se pueden insertar fácilmente en los manguitos preparados. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso.

### Datos generales para pedido

|                   |  |
|-------------------|--|
| Versión           | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, rojo |
| Código            | <a href="#">2005730000</a>                                   |
| Tipo              | TM-I 12 MM RT  |
| GTIN (EAN)        | 4050118390513  |
| Cantidad          | 2000 Pieza   |
| Estado de entrega | Retirado   |
| Disponible hasta  | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                    |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

|           |        |                    |             |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Altura    | 12 mm  | Altura (pulgadas)  | 0.4724 inch |
| Anchura   | 4 mm   | Anchura (pulgadas) | 0.1575 inch |
| Peso neto | 0.15 g |                    |             |

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
| Tipo de impresión                      | sin imprimir | Anchura                                | 4 mm   |
| Grado inflamabilidad según UL 94       | HB           | Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C   |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C       | Color                                  | rojo   |
| Halógenos                              | No           | Material básico                        | Poliéster  |
| Caracteres impresos                    | sin          | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Gama de temperaturas de servicio       | -40...150 °C | Unidades por rollo                     | 2000   |


#### Señalizador para cables y conductores

|                                      |             |   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| Halógenos                            | No          | Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Diámetro externo del conductor, max. | 16 mm       | Diámetro externo del conductor, min.    | 1.3 mm            |
| diámetro externo del conductor       | 1.3 - 16 mm | Sección de conexión del conductor       | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Dibujos**



## TM-I 12 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |