


## TM-I 20 MM BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Fiabilidad del proceso: TM-I

Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente dentro de los manguitos transparentes tipo TM. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los conductores se pueden insertar fácilmente en los manguitos preparados. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso.

### Datos generales para pedido

Versión	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 20 x 4 mm, azul
Código	<a href="#">2005950000</a>
Tipo	TM-I 20 MM BL
GTIN (EAN)	4050118390490
Cantidad	2000 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2025-08-31T00:00:00+02:00

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1575 inch
Peso neto	0.19 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Tipo de impresión	sin imprimir
Anchura	4 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	azul	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
Unidades por rollo	2000		


#### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	70 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, max.	35 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1.3 mm
diámetro externo del conductor	1.3 - 35 mm	Sección de conexión del conductor	70 mm <sup>2</sup>

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**



## TM-I 20 MM BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versión	
Código	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Cantidad	1 ST		

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión	
Código	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Cantidad	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión	
Código	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Cantidad	1 ST		