

**Identificación personalizada: EL**

Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la altura al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes.

Ventajas de MultiMark

- "Distintos materiales para diferentes requisitos"
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 15 x , amarillo
Código	2006600000
Tipo	EL 15 MM GE 30M
GTIN (EAN)	4050118391657
Cantidad	1 Pieza

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0039 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Longitud	30000 mm	Longitud (pulgadas)	1181.1 inch
Peso neto	80 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...120 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Versión	libre de halógenos, autoadhesivo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	amarillo
Halógenos	No	Longitud	30000 mm
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Homologación según UL 969	Sí	Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Gama de temperaturas de servicio	-40...120 °C	Unidades por rollo	1

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versión
Código	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versión
Código	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Cantidad	1 ST	

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	