

#### Identificación personalizada: EL

Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la altura al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes.

#### Ventajas de MultiMark

- “Distintos materiales para diferentes requisitos”
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

#### Datos generales para pedido

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Versión    | THM, Señalizadores de dispositivos, 60 x , amarillo |
| Código     | <a href="#">2006700000</a>                          |
| Tipo       | EL 60 MM GE 30M                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118391671                                       |
| Cantidad   | 1 Pieza                                             |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.1 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0039 inch |
| Altura      | 60 mm    | Altura (pulgadas)      | 2.3622 inch |
| Longitud    | 30000 mm | Longitud (pulgadas)    | 1181.1 inch |
| Peso neto   | 440 g    |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                        |                      |                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Adhesivos                              | Adhesivo de acrilato | Versión                                | libre de halógenos, autoadhesivo                                   |
| Grado inflamabilidad según UL 94       | V-0                  | Gama de temperaturas de servicio, max. | 120 °C                                                             |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C               | Color                                  | amarillo                                                           |
| Halógenos                              | No                   | Longitud                               | 30000 mm                                                           |
| Material básico                        | Poliéster            | Caracteres impresos                    | sin                                                                |
| Homologación según UL 969              | Sí                   | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Gama de temperaturas de servicio       | -40...120 °C         | Unidades por rollo                     | 1                                                                  |


## Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**



## Accesorios

## Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión    |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | THM MMP EXT.RH             | Versión |
| Código     | <a href="#">1302920000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

## THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |