

## ELS 6/30 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### ELS

Las etiquetas ELS son etiquetas insertables especiales y no adhesivas para señalizadores para cables WKM o portaetiquetas de conjunto. El poliéster mate, fino y resistente a las roturas ofrece una señalización muy buena y una legibilidad excelente. La solución, que se utiliza junto con manguitos WKM hidrófobos, garantiza una identificación especialmente duradera de los cables incluso en entornos exigentes.

### Datos generales para pedido

Versión	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, blanco
Código	<a href="#">2009980000</a>
Tipo	ELS 6/30 MM WS
GTIN (EAN)	4050118396850
Cantidad	3000 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.14 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0055 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	0.06 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	libre de halógenos
Anchura	6 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
Unidades por rollo	3000		

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, max.	115 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
diámetro externo del conductor	7 - 115 mm	Sección de conexión del conductor	150 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**



### WKM para etiquetas señalizadoras



La funda transparente libre de halógenos del sistema WKM ofrece una excelente protección frente a las inclemencias del entorno. Solución adecuada para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firme fijación mediante abrazaderas.

Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución perfecta para obtener la máxima eficiencia en trabajos in situ. Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y la utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las inclemencias del entorno.

### Datos generales para pedido

Tipo	WKM 8/30	Versión	
Código	<a href="#">1631910000</a>		WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 30 x 8
GTIN (EAN)	4008190206666		mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente
Cantidad	50 ST		

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	<a href="#">2005070000</a>		Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## ELS 6/30 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	