


SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor de instalación, M8 thread, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M8, Número de polos: 3, Longitud de cable/conductor: 1.5 m
Código	2020870000
Tipo	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
Cantidad	1 Pieza

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E307231

Dimensiones y pesos

Peso neto	26.8 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Datos técnicos del cable

Sección del conductor	0.25 mm ²	Longitud de cable/conductor	1.5 m
Código de color	marrón, azul, negro	Número de polos	3

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conector hembra
Material capotas	Latón, niquelado	Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100	Prensaestopas	M 8

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Datos generales

Número de polos	3		
Codificación	ninguna		
Rosca de conexión	M8 thread		
Superficie de contacto	bañado en oro		
Par de apriete	0.6 Nm		
Sección del conductor	0.25 mm ²		
Tipo de conexión	Conector hembra		
Material capotas	Latón, niquelado		
Tipo de protección	IP67, atornillado		
Ciclos de enchufado	≥ 100		
Prensaestopas	M 8		
Conexión 1	M8		
Conexión 2	Flying wires		
Longitud de cable/conductor	1.5 m		
Rosca de montaje	M8		
Rango de par de apriete de montaje	1.5 Nm		
Par de apriete de montaje	máx.	1.5 Nm	

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

diámetro externo del conductor -

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Esquema de conexiones**Esquema de polos**