

## SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de instalación, M8 thread, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M8, Número de polos: 3, Longitud de cable/conductor: 1.5 m
Código	<a href="#">2020870000</a>
Tipo	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E307231

### Dimensiones y pesos

Peso neto	26.8 g
-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

### Datos técnicos del cable

Sección del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>	Longitud de cable/conductor	1.5 m
Código de color	marrón, azul, negro	Número de polos	3

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conector hembra
Material capotas	Latón, niquelado	Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100	Prensaestopas	M 8

### Normas

Conector norma	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

### Datos generales

Número de polos	3
Codificación	ninguna
Rosca de conexión	M8 thread
Superficie de contacto	bañado en oro
Par de apriete	0.6 Nm
Sección del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Conector hembra
Material capotas	Latón, niquelado
Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100
Prensaestopas	M 8
Conexión 1	M8
Conexión 2	Flying wires
Longitud de cable/conductor	1.5 m
Rosca de montaje	M8
Rango de par de apriete de montaje	1.5 Nm
Par de apriete de montaje	máx. 1.5 Nm

## SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

diámetro externo del conductor -

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Esquema de conexiones



Esquema de polos

