



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico, carcasa vacía

### Datos generales para pedido

Versión	Device flange, Variant 4 to IEC 61076-3-106, IP67
Código	<a href="#">2027660000</a>
Tipo	IE-BHD-V04P
GTIN (EAN)	4050118406061
Cantidad	200 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E471884

### Dimensiones y pesos

Profundidad	15.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6102 inch
Altura	22.3 mm	Altura (pulgadas)	0.878 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Espesor de pared, máx.	3.5 mm	Peso neto	3.73 g

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	otros
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de protección	IP67

### Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4	N.º de certificado (cULus)	E471884
----------------	------------------------	----------------------------	---------

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Dibujos

### Dibujo



### Sección del montaje




max. Paneldicke: 3,5mm  
max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein  
M2.5 threads mustn't go through the panel

## Accesorios

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,	
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo	
Cantidad	200 ST		