



Los adaptadores frontales FAD S5-115 con cables preensamblados proporcionan una migración segura desde el antiguo S5-115 a otros sistemas PLC o al sistema u-remote de Weidmüller.

- Posee pie de anclaje para TS35
- La tarjeta S5-115 se alimenta con una sola fuente de alimentación

Datos generales para pedido

Código	2045120000
Tipo	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	280 mm	Altura (pulgadas)	11.0236 inch
Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1.811 inch
Peso neto	181.28 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V AC	Corriente máxima por canal	6 A
Intensidad nominal total	32 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 250 V AC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.2 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		