

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código	2066940000
Tipo	VP M63 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415353
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	27.5 mm	Altura (pulgadas)	1.0827 inch
Longitud	27.5 mm	Longitud (pulgadas)	1.0827 inch
Diámetro	63 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	17 mm	Peso neto	52.3 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -60 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Junta tórica	Silicona	Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Silicona	Sí	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	70 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-60 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	No
Normas	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Resistente a los golpes	7 joules conforme a IEC60079-0
Calibre de llave 1	69 mm	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Material básico	Poliamida 6	Diámetro del anillo obturador	63.00 mm
Junta	Silicona	Tuerca (externa)	M 63
Longitud de rosca	18 mm	Par de apriete contratuerca, mín.	1.50 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	10.00 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	10.00 Nm
Tipo de protección contra el fuego	Seguridad elevada Ex e	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete contratuerca, máx.	10.00 Nm		

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Núm. de certificación de prensaestopas (INMETRO)	TAE00003WV	Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-14-08-05

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M63 MS	Versión	
Código	1737050000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 63, 6 mm, laton,	
GTIN (EAN)	4008190956523	niquelado	
Cantidad	25 ST		