



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

Datos generales para pedido

Versión	Pie de montaje para carril de montaje, rojo, Poliamida 66, without, Anchura: 7.4 mm
Código	2082460000
Tipo	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
Cantidad	400 Pieza

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	7.4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2913 inch
Altura	51 mm	Altura (pulgadas)	2.0079 inch
Anchura	7.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.2913 inch
Peso neto	3.58 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Datos del material

Material básico	Poliamida 66	Color	rojo
Grado inflamabilidad según UL 94			

Dimensiones

Tueras (internas)	without
-------------------	---------

Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles
---------	---------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		