

AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final para bornes, negro, Altura: 87.25 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
Código	2152600000
Tipo	AP WMF2.5 SW
GTIN (EAN)	4050118426632
Cantidad	50 Pieza

AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	44.25 mm	Profundidad (pulgadas)	1.7421 inch
Altura	87.25 mm	Altura (pulgadas)	3.435 inch
Anchura	1.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0591 inch
Peso neto	0.01 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico Wemid Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

enclavable Sí Indicación de montaje Montaje directo

Valores característicos del sistema

Versión Tapa final

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01