

Imagen de producto

El elemento frontal de la carcasa CH20M te ofrece numerosas opciones para el diseño individual y la funcionalidad. Puedes elegir entre varios métodos de impresión, como la tampografía o el grabado láser, para aplicar tus diseños de forma precisa y atractiva.

También es posible realizar recortes por láser para componentes electrónicos. También se pueden utilizar marcadores. El elemento frontal puede equiparse con o sin tapa abatible.

Datos generales para pedido

Versión	Elemento frontal, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Elemento frontal, incluye la preparación para la tapa abatible, Anchura: 22.5 mm
Código	2418640000
Tipo	CH20M22 F BK 2010
GTIN (EAN)	4032248899135
Cantidad	50 Pieza

CH20M22 F BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	15.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6102 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	22.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8858 inch
Peso neto	5.94 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C	Gama de temperaturas de servicio	-40...120 °C
Humedad	5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66 GF 30
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

Datos generales

Color	negro	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Información relacionada con el conjunto	CH20M22 B BK/OR 2010
Capacidad de sellado	No		completo, consulte los artículos mencionados

Propiedades de los componentes

Tapa abatible montable	Sí	Señalizador integrable	No
------------------------	----	------------------------	----

Opciones de individualización

Posibilidad de escotaduras específicas del cliente	Sí	Posibilidad de etiquetado específico del cliente	Sí
Proceso de pedido específico del cliente	Consulte la directriz bajo descargas	Colores alternativos	Más bajo pedido
Posibilidades de procesamiento	Procesamiento láser, Fresado		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Dibujos

Imagen de producto



Dibujo acotado



Contrapiezas**CH20M22 C - Tapa abatible**

La tapa abatible de la carcasa CH20M ofrece funciones prácticas que respaldan tu aplicación. Puede precintarse, lo que garantiza una seguridad adicional y protección para su contenido. También tienes la opción de imprimir en la tapa mediante tampografía para mostrar claramente información importante o logotipos. Además, se pueden utilizar marcadores para aplicar instrucciones específicas o rotulaciones directamente sobre la tapa.

Datos generales para pedido

Tipo	CH20M22 C BK 1819	Versión
Código	2418670000	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, transparente, Tapa abatible, Anchura: 22.5 mm
GTIN (EAN)	4032248899111	
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M22 C TP 8089	Versión
Código	1073420000	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparente, Tapa abatible, Anchura: 22.5 mm
GTIN (EAN)	4032248831470	
Cantidad	50 ST	