


## CMA-31-400-5A-5VA-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Transformadores de corriente enchufables

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

### Datos generales para pedido

Versión	Corriente principal: 400 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5 VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Código	<a href="#">2420980000</a>
Tipo	CMA-31-400-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429305
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	52 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0472 inch
Altura	80.9 mm	Altura (pulgadas)	3.185 inch
Anchura	60 mm	Anchura (pulgadas)	2.3622 inch
Peso neto	296.56 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...70 °C      Temperatura de servicio -5 °C...50 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Características eléctricas

Clase de exactitud	0,5	Corriente secundaria	0...5 A
Carga	5 VA	Corriente principal	400 A

#### Características técnicas

Tipo de protección	IP20	Clase de aislamiento	E
Intensidad permanente a temperatura nominal Itérmico	1,2 x Inominal	Frecuencia nominal	50 Hz

#### Dimensiones de los conductores con corriente


Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	25.70 mm
Carril	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Lugar de instalación	Uso en interiores

#### Coordenadas de aislamiento

Norma	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Clase de exactitud	0,5
-------	--------------------------------------	--------------------	-----

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		



## CMA-31-400-5A-5VA-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



**Transformadores de corriente enchufables**  
Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

### Datos generales para pedido

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON	Versión	
Código	<a href="#">2723380000</a>		
GTIN (EAN)	4050118810622		
Cantidad	1 ST		