

CMA-31-300-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Transformadores de corriente enchufables

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Corriente principal: 300 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5 VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado |
| Código | 2420990000 |
| Tipo | CMA-31-300-5A-5VA-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118429220 |
| Cantidad | 1 Pieza |
| Fabricante | MBS AG |

CMA-31-300-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 52 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.0472 inch |
| Altura | 80.9 mm | Altura (pulgadas) | 3.185 inch |
| Anchura | 60 mm | Anchura (pulgadas) | 2.3622 inch |
| Peso neto | 281.6 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...70 °C | Temperatura de servicio | -5 °C...50 °C |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Características eléctricas

| | | | |
|--------------------|------|----------------------|---------|
| Clase de exactitud | 0,5 | Corriente secundaria | 0...5 A |
| Carga | 5 VA | Corriente principal | 300 A |

Características técnicas

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-------|
| Tipo de protección | IP20 | Clase de aislamiento | E |
| Intensidad permanente a temperatura nominal térmico | 1,2 x Inominal | Frecuencia nominal | 50 Hz |

Dimensiones de los conductores con corriente

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo de conductor | Solo conductor aislado | Conductor redondo | 25.70 mm |
| Carril | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm | Lugar de instalación | Uso en interiores |

Coordinadas de aislamiento

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-----|
| Norma | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Clase de exactitud | 0,5 |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-----|

Clasificaciones




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

CMA-31-300-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



CMA-31-300-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



Transformadores de corriente enchufables
Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | CMA-31-41-SNAP-ON | Versión |
| Código | 2723380000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118810622 | |
| Cantidad | 1 ST | |