

## PAC-HE26-HE26-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Código     | 2425740030                          |
| Tipo       | <a href="#">PAC-HE26-HE26-HF-3M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986598256                       |
| Cantidad   | 1 Pieza                             |

## PAC-HE26-HE26-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 447 g |
|-----------|-------|

### Temperaturas

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos generales

|                       |                      |                          |                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Longitud de cable     | 3 m                  | apropiado para           | Señales digitales                |
| Cable                 | Cable LIHH           | Conector al interface    | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 26P |
| Número de polos, mín. | 26 polos             | Conector al lado control | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 26P |
| Sección del conductor | 0.14 mm <sup>2</sup> |                          |                                  |

### Datos eléctricos

|                                       |                     |                                       |            |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A                 | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A        |
| Tensión nominal                       | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Resistencia                           | ≤ 150 mΩ/m |
| Tensión de servicio                   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad conductor - conductor       | 300 pF/m   |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m            |                                       |            |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |