

## SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Código	2427060000
Tipo	<a href="#">SAI-WDF 5P M12 K</a>
GTIN (EAN)	4050118435542
Cantidad	1 Pieza

**SAI-WDF 5P M12 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 20 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

**Datos técnicos conectores de libre configuración**

Número de polos	5
Superficie de contacto	bañado en oro
Material capotas	CuZn
Tensión nominal	60 V
Tipo de protección	IP67
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C

Codificación	Codificación A
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material de contacto	CuZn
Corriente nominal	4 A
Prenaestopas	M 12

**Datos técnicos Aspectos generales**

Número de polos	5
Rosca de conexión	Conector hembra M12, Conector macho M12
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material de contacto	CuZn
Corriente nominal	4 A
Prenaestopas	M 12

Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	bañado en oro
Material capotas	CuZn
Tensión nominal	60 V
Tipo de protección	IP67
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06


## SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos


### Dibujo acotado



### Dibujo acotado



### Esquema de polos



### Esquema de polos

