

SAI-WDF 5P M12 K



Datos generales para pedido

Código	2427060000
Tipo	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

20 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material capotas	CuZn	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	60 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Prensaestopas	M 12
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C		

Datos técnicos Aspectos generales


Número de polos	5	Codificación	Codificación A
Rosca de conexión	Conector hembra M12, Conector macho M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	CuZn
Material de contacto	CuZn	Tensión nominal	60 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67
Prensaestopas	M 12	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Dibujos


Dibujo acotado



Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos

