

## HDC MBUS8 X6A FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

### Datos generales para pedido

Versión	Insert
Código	<a href="#">2427910000</a>
Tipo	HDC MBUS8 X6A FC
GTIN (EAN)	4050118437102
Cantidad	2 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	34.8 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3701 inch
Altura	12.2 mm	Altura (pulgadas)	0.4803 inch
Anchura	12.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.4803 inch
Peso neto	6 g		

#### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 90 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

#### Datos generales

Número de polos	8	Codificación	Codificación X
Superficie de contacto	bañado en oro	Velocidad de transmisión	10 Gbps
Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ	Categoría	Cat. 6A
Tensión nominal	50 V	Corriente nominal	0.5 A
Ciclos de enchufado	100	Tipo	Hembra
Grado de polución	2		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS8 X6A FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Contactos crimpados



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MBUS8 F AWG20	Versión
Código	<a href="#">2565990000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575842	
Cantidad	100 ST	
Tipo	HDC MBUS8 F AWG22	Versión
Código	<a href="#">2565970000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575828	
Cantidad	100 ST	
Tipo	HDC MBUS8 F AWG26-24	Versión
Código	<a href="#">2565950000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575804	
Cantidad	100 ST	

### Manguitos con apantallamiento



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MBUS CFS 5.0	Versión
Código	<a href="#">2566080000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CFS 7.0	Versión
Código	<a href="#">2566070000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 7.3	Versión
Código	<a href="#">2566060000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Cantidad	10 ST	

## HDC MBUS8 X6A FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	HDC MBUS CF 7.9	Versión
Código	<a href="#">2566050000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 8.5	Versión
Código	<a href="#">2566040000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 9.1	Versión
Código	<a href="#">2566030000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 9.7	Versión
Código	<a href="#">2566020000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 10.3	Versión
Código	<a href="#">2566010000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 11.0	Versión
Código	<a href="#">2566000000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Cantidad	10 ST	

### extremo abierto / extremo abierto



Cables de datos robustos diseñados para su uso en aplicaciones ferroviarias. Las versiones codificadas Cat 6 X y Cat 5 D proporcionan una transmisión de datos fiable y resistente a la interferencias para ambientes exigentes a bordo y en tierra. Ideales para aplicaciones con altas cargas mecánicas y para garantizar un rendimiento constante en condiciones exigentes.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	Versión
Código	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000	Versión
Código	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000	Versión
Código	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Cantidad	1 ST	

## HDC MBUS8 X6A FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 Versión
Código	<a href="#">2712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
Cantidad	1 ST