

VG M40 EMV-4 MS 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Produktabbildung

La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado |
| Código | 2435 190000 |
| Tipo | VG M40 EMV-4 MS 22-32 |
| GTIN (EAN) | 4050118446944 |
| Cantidad | 5 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| Altura | 60.5 mm | Altura (pulgadas) | 2.3819 inch |
| Longitud | 69.5 mm | Longitud (pulgadas) | 2.7362 inch |
| Peso neto | 246.4 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Datos generales

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Diámetro del cable exterior, máx. | 32 mm | Diámetro del cable exterior, mín. | 22 mm |
| Junta tórica | NBR | Tipo de protección con GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K |
| Par de apriete | 12 Nm | Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, mín. | -40 °C | Paso de rosca | 1.5 mm |
| Halógenos | Sí | Diámetro del apantallamiento, max. | 27.00 mm |
| Diámetro del apantallamiento, mín. | 18.00 mm | Calibre de llave 1 | 50 mm |
| Calibre de llave 2 | 50 mm | calibre de llave | 50 mm |
| Tipo de protección | IP66, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K | Prensaestopas | Métrico, M 40 |
| Material básico | laton, niquelado | Aplicación del cierre | CR |
| Junta | NBR | Tuerca (externa) | M 40 |
| Longitud de rosca | 9 mm | Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 43.00 Nm |
| Tipo de protección (UL) | Type 4X | Par de apriete pieza de conexión, máx. | 12.50 Nm |
| Par de apriete pieza de conexión, mín. | 11.50 Nm | Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 41.00 Nm |
| Borne | Poliamida | | |

Números de certificación de prensaestopas

| | | | |
|--|---------|---|----------------|
| Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD) | E-14047 | Núm. de certificación de prensaestopas (UL) | E199260 |
| Núm. de certificación de prensaestopas (cULus) | E199260 | Condiciones de aprobación | DNV, UL, cULus |

Clasificaciones

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |

ECLASS 15.0

27-14-08-01

VG M40 EMV-4 MS 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Contratuercas - latón - EMC



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | SKMU EMV M40 | Versión | |
| Código | 1777660000 | SKMU MS EMV (contratuercas de latón - EMC), Contratuercas, M 40, | |
| GTIN (EAN) | 4032248 157938 | 4.6 mm, latón, niquelado | |
| Cantidad | 10 ST | | |